

HOLEX**Freze din carbură HPC, TiSi, Ø f8 D: 12Mmm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1014 12M
GTIN	4045197908445
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:
Strat special de acoperire TiSi.
Similar Cod 203014.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	93 mm
Ø de degajare D ₁	11,6 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Toleranță Ø nominal	f8
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Număr de dinți Z	4
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lungimea tăișului L _c	36 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	46 mm

Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Unghiul elicei	35 grad
Conținut	5
Strat de acoperire	TiSi
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Uni	indicat în anumite condiții		

Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat
Aer	recomandat

Accesorii

Freze din carburăHPC Ø f8 DC 12M mm

203014 12M