


**HOLEX****HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1021 8
GTIN	4045197908599
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Pentru **durabilitate excepțională**. Se poate utiliza cu **viteze ridicate de așchiere**, foarte recomandat și pentru oțeluri până la cca. 1.100 N/mm<sup>2</sup>.

**Similar Cod 203021.**

**Descriere tehnică**

Ø de degajare D <sub>1</sub>	7,7 mm
Lungimea totală L	68 mm
Lungime activă L <sub>1</sub> incl. degajare	30 mm
Avans f <sub>z</sub> pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățimea teșiturii la 45°	0,2 mm
Avans f <sub>z</sub> pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Lungimea tăișului L <sub>c</sub>	24 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6

Toleranță Ø nominal	f8
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	8 mm
Număr de dinți Z	4
Unghiul elicei	35 grad
Unghi teșitură	45 grad
Conținut	5
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăişului	inegal
Lățime de atac a <sub>e</sub> la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Lățime de atac a <sub>e</sub> la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
TOOLOX 33	indicat în anumite condiții	115 m/min	H

TOOLOX 44	indicat în anumite condiții	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	85 m/min	M
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

HOLEX Pro INOX Freză din carbură monoblocHPC Ø f8 DC  
8 mm

203021 8