

HOLEX**Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ, Lățimea bacurilor: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	362075 160
GTIN	2050001760869
Clasa articolului	32E

Descriere**Execuție:**

- Corpul de bază și bacul superior mobil din fontă cu grafit nodular GGG 60, ghidaj călit și rectificat.
- Amplificator mecanic-hidraulic de putere cu forță de strângere preselectată exact.
- Șurub de înaltă presiune complet capsulat, care nu necesită mentenanță.
- În serie, cu elemente de prindere călite și rectificate plan.
- Partea inferioară cu canale longitudinale și transversale facilitează alinierea exactă și rapidă a menghinei în direcție longitudinală și transversală.

Igeltext:

Bacuri interschimbabile.

Reglaj rapid al domeniului de strângere.

Prereglaj al presiunii de strângere.

Aplicație:

Pentru prindere fără vibrații, sigură la forțe de așchiere și de avans ridicate. Strângere rapidă cu manivelă manuală.

Livrare:

Inclusiv 1 pereche de bacuri striate (partea posterioară netedă), manivelă acționată manual.

Accesorii opționale:

Bacuri înlocuibile Cod 362076; 362077; 362079, disc rotativ Cod 362073.

Descriere tehnică

Înălțime rezemare G $\pm 0,02$	83,5 mm
--------------------------------	---------

Greutate	60 kg
Gamă de prindere b I	0 - 104 mm
Gamă de prindere b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Forța de strângere	50 kN
Înălțime corp de bază c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Mandrină HD
Lățimea bacurilor	160 mm
Înălțimea bacurilor C	49,6 mm
Gamă de prindere b III	205 - 310 mm
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Bac cu prisme, cealaltă parte cu canale transversale Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362079 160
Bac cu canale transversale, cealaltă parte netedă Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362076 160
Bac striat fin, cealaltă parte cu canale transversale Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362077 160
Disc rotativ pentru menghină Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362073 160