

Garant**Dispozitiv de tăiat țevi universal****Date comandă**

Numărul de comandă	818150
GTIN	4045197595645
Clasa articolului	81C

Descriere**Execuție:**

Structură extrem de robustă pentru solicitări maxime. Tăiere curată și sigură datorită celor 4 role de ghidare dispuse în serie.

Corp de bază din aluminiu turnat sub presiune. Reglare rapidă a tijei de măsurat pe principiul clichetului și revenire cu arc. Rotiță de tăiat de schimb Cod 818110.

Avantaj:

Durabilitate ridicată datorită roții de tăiere **cu acoperire TiN**. Economie de efort și de timp datorită:

- **Mânerului ergonomic**
- **Structurii ușoare**
- **Rolelor de ghidare cu rulment cu ace și roții de tăiere**
- **Debavurator manual demontabil cu lamă S20 cu acoperire TiN.**

Aplicație:

Multiple utilizări la tăierea țevilor din inox, aluminiu, alamă și cupru.

Descriere tehnică

Pentru Ø exterior al țevii	6 - 76 mm
Lățime rotiță de tăiat	6,2 mm
Alezaj rotiță de tăiat	4,85 mm
Ø rotiță de tăiat	19 mm
Greutate	880 g

Lungime	245 - 325 mm
Înălțime	40 mm
Lățime	100 mm
Număr role de ghidare	4
Număr rotițe de tăiat	1
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Cupru
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Aluminiu
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Alamă
Recomandat pentru materiale tip țeavă	VA
Funcție cu clichet	nu
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

Accesorii

Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 35 mm	814920 35
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 54 mm	814920 54
Rotiță de tăiat de schimb	818110
Bolțuri de rotițe	819630
Debavurator interior / exterior din oțel superior pentru Ø țevii până la 54E mm	814920 54E
Set role de ghidare cu rulmenți cu ace 16 buc.	818035