

PLANOLITH**Pereche de păpuși mobile calitate 1, model greu, Înălțimea vârfulor: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431710 150
GTIN	2050001039149
Clasa articolului	46H

Descriere**Execuție:**

Din fontă specială cu o rezistență la uzură deosebit de ridicată. O păpușă mobilă cu pinolă fixă, o păpușă mobilă cu pinolă mobilă axial. Ajustarea pinolei se realizează folosind maneta. Cu prisme V călite.

Precizie:

Calitate 1, precizia axului $\pm 0,008$ mm.

Notă:

Atenție, livrarea se face **cu costuri suplimentare de transport**. Alte înălțimi ale vârfulor la cerere.

Descriere tehnică

Greutate per pereche	28 kg
Lungime per pereche	360 mm
Lățime	120 mm
Capacitatea maximă de încărcare	75 kg
Înălțimea vârfulor	150 mm
Prisme pentru \varnothing arbori	10 - 50 mm
Conul pinolei	CM2
Precizia axului	$\pm 0,008$ mm

Calitate

1

Tip produs

Păpușă mobilă