



Cheie dinamometrică electromecanică, Momentul maxim de torsiune: 650Nm



Date comandă

Numărul de comandă	655290 650
GTIN	4018754187638
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie electromecanică unică ce combină funcția „afișare” și „declanșare” într-un singur aparat. La atingerea momentului de rotație setat, cheia emite o avertizare sonoră și tactilă ca o cheie dinamometrică obișnuită, mecanică. În plus, valoarea atinsă este afișată pe ecran și poate fi transferată către un PC. Modul suplimentar de „afișare” îi permite utilizatorului să vizualizeze continuu momentul de rotație aplicat. Memorează și documentează până la 7500 strângeri ale șuruburilor. Blocarea automată a tastelor împiedică dereglarea accidentală. Pentru a împiedica dereglarea de către alte persoane, presetările pot fi asigurate printr-un cod PIN. Cheia oferă o plajă de măsurare foarte mare. Funcție integrată de reamintire automată a necesității de calibrare după numărul de solicitări și intervalul de timp.

Unități de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

- **Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru capetele atașabile cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea prin formule.**
- **QuickRelease: Fixare sigură și schimbare rapidă a capetelor atașabile.**
- **Carcasă robustă, compactă.**
- **Reglarea limitelor de toleranță, atingerea acestora fiind semnalizată prin schimbarea culorii ecranului sistematic.**
- **Operare foarte simplă; aplicație completă și navigație în meniu cu ajutorul a doar 4 taste.**
- **Mâner din 2 componente, rezistent la uleiuri, unsoare, carburanți, lichide de frână și Skydrol.**
- **Interfață USB pentru transfer de date.**

Cu clichet reversibil.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Livrare:

Inclusiv geantă din material plastic rezistentă (Ref. 100 și 200) resp. cutie stabilă din tablă de oțel (Ref. 400) și 2 baterii (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Accesorii opționale:

Adaptor USB, cablu cu conector jack și software SENSOMASTER 4.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	650 Nm
Rezoluție	0,1 Nm
Suport de reglaj	1 Nm
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Greutate	3767 g
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	65 - 650 Nm
Intervalul momentului de torsiune	48 - 480 lbfft
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Număr de baterii incluse	2
Intervalul momentului de torsiune	580 - 5800 lbfin
Serie	MANOSKOP® 730DR
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [l_1]	837 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l_2]	25 mm

Lungimea totală L	920 mm
Feedback	de indicare
Feedback	de declanșare
Feedback	Semnal acustic
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Setarea valorii de declanșare	digital, reglabil
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Afișaj	digital
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	862 mm
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbf _{in}
Citire comutabilă	lbf _{ft}
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Interfață	Port USB
Datele pot fi protocolate	da
Tehnică de măsurare	electronic
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip de baterii	Mignon, AA
Alimentare cu energie	Cu baterii
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	da
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm

020020 1000

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 1000 Nm

020010 1000

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6

081551 LR6

Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch

657590 2-1/2

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch

657600 2-3/4

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch

657600 2-1/2

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch

657600 2-3/4HD

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6

081561 LR6