

**Burghiu elicoidal HSS N, TiN, Ø DC h8: 1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1365 1
GTIN	4045197910431
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm

Miez normal întărit fără conicitate.

Ascuțire la vârf.

**Ascuțire:**

Concentricitate ridicată și acuratețe a pasului.

Burghiu pentru producția în serie.

**Similar Cod 114360.**

**Recomandare:**

**Adâncimea maximă de găurire:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

Lungimea canalului de așchii $L_c$	12 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală L	34 mm
Număr de dinți Z	2
Ø nominal $D_c$	1 mm
Ø cozii $D_s$	1 mm

Standard	DIN 338
Avans f pentru oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/rot
Unghiul la vârf	118 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică
Conținut	20
Strat de acoperire	TiN
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Unghiul elicei	35-40 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	56 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	31 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	12 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	S
GG(G)	recomandat	31 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă recomandat

---

## Accesorii

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 1 mm

114360 1