

**CoolSpeed®****Carcasă arbore cu rulare rapidă, Tip: TB90****Date comandă**

Numărul de comandă	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Clasa articolului	36D

**Descriere****Execuție:**

Arbore cu rulare rapidă (10 – 60 bar) acționat cu lichid de răcire, turație de până la 75000 rot./min.

**Aplicație:**

Creșterea vitezei de avans și a vitezei de tăiere, mai ales la scule cu diametru mic ( $\varnothing$  mâner 3 – 6 mm). Utilizat la găurire, debavurare, gravare, restricționat pentru frezare.

**Descriere tehnică**

$\varnothing$ exterior D	16 mm
$\varnothing$ exterior D <sub>1</sub>	25,5 mm
Lungimea cozii L <sub>1</sub>	13,5 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	70 mm
Tip produs	Arbore cu rulare rapidă