

**Garant****Cheie dinamometrică aparat de bază fără cap atașabil, Momentul maxim de torsiune: 400Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	656055 400
GTIN	4045197542557
Clasa articolului	61E

**Descriere****Execuție:**

Cheie dinamometrică ușor de utilizat, foarte compactă, cu un singur braț, reglabilă prin intermediul scalei și cu acționare automată. Acuratețe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate. Este posibilă strângerea spre dreapta sau spre stânga datorită comutării clichetului.

Un „efect de clic” sonor și tactil care garantează o reglare deosebit de confortabilă și precisă a momentului dorit.

Aparat principal cu **locaș pătrat** (fără cap de cheie atașabil). Capete de cheie atașabile compatibile Cod 657582 – 657950.

**Unități de măsură:** Nm

**Funcționare:**

Cheia se desface „emițând un semnal” (sonor clar și tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

**Aplicație:**

Pentru serii medii până la mari.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Precizie:**

Din valoarea indicată **doar la strângerea spre dreapta:**  $\pm 3 \%$

**Date de utilizare:****Legendă pentru desen și formulă:**

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

**Notă:**

Calibrarea este posibilă doar în cazul utilizării în partea dreaptă.

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

## Descriere tehnică

Momentul maxim	400 Nm
Afișaj	analog
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta și pe stânga
Scală interschimbabilă	Cap atașabil
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	2,5 Nm
Intervalul momentului de torsiune	100 - 400 Nm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [ $I_3$ ]	630 mm
Feedback	de declanșare
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Standard	DIN EN ISO 6789
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [ $I_1$ ]	605 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea totală L	692 mm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [ $I_2$ ]	25 mm
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O1

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

### Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000