



Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 40Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657300 40
GTIN	2050001017222
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Cu adaptor cu clichet reversibil – strângere pe stânga prin împingerea prin canalul de antrenare.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 4% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Greutate	677 g
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Afișaj	analogic
Momentul maxim	40 Nm
Adaptor pentru capul atașabil	9×12 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	4 - 40 Nm
Intervalul momentului de torsiune	4 - 30 lbfft
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	189,5 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea totală L	234,5 mm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	17,5 mm
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I ₁]	172 mm
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic

Semnal de declanșare	tactil
Serie	MANOSKOP® 755
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657590 1-3/8
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657600 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657590 1-1/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch	657600 1-1/2
Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice„ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch	657600 1-3/8
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/4 inch	657700 1-1/4
	657590 1-1/2

Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch

Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-3/8 inch

657700 1-3/8

Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 1-1/2 inch

657700 1-1/2

Cheie dinamometrică aparat de bază Momentul maxim de torsiune 40 Nm

657410 40