



Clește universal de forță, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 180mm



Date comandă

Numărul de comandă	700400 180
GTIN	4003773043072
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimți. Taișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 63 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2 mm
Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite prin inducție (cca. 63 HRC)
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional