



Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 200Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657300 200
GTIN	2050001017246
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice. Cu adaptor cu clichet reversibil – strângere pe stânga prin împingerea prin canalul de antrenare.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru strângerea controlată a șuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 4% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Greutate	1362 g
Momentul maxim	200 Nm
Afișaj	analogic
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	40 - 200 Nm
Intervalul momentului de torsiune	30 - 147 lbfft
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	460 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I ₁]	435 mm
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	25 mm
Lungimea totală L	504 mm
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil

Tehnică de măsurare	mecanic
Serie	MANOSKOP® 755
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare DAkkS Cheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
Reglare Cheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și setare DAkkS Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2
Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 400 Nm	654460 400
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657600 2-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657590 2-1/2
Adaptor cu clichet cu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657580 2-1/2

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657600 2-3/4
Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch	657600 2-3/4HD
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Cheie dinamometrică aparat de bază Momentul maxim de torsiune 200 Nm	657410 200