

**Garant****Mini-freze din carbură monobloc, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202261 5,5
GTIN	4045197922465
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**Coadă **similară DIN 6535 HB.****Economisiți costurile de reascuțire:**

Este mai convenabil să folosiți mini-frezele din carbură monobloc până la limita de uzură, decât să le reascuțiți.

Strat de acoperire îmbunătățit pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Toleranță Ø nominal: e8

Număr de dinți Z: 3

Unghiul elicei: 30 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Număr de dinți Z: 3

Lungimea tăișului L<sub>c</sub>: 8 mm

Lungimea totală L: 45 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 6 mm

Forma cozii: HB

Lățimea teșiturii la 45°: 0,1 mm

**Descriere tehnică**

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Lungimea totală L	45 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Număr de dinți Z	3
Unghiul elicei	30 grad

Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Ø tăişului $D_c$	5,5 mm
Forma cozii	HB
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Lungimea tăişului $L_c$	8 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Toleranță Ø nominal	e8
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale