

**Garant****Clește universal de forță, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701910 200
GTIN	4045197501455
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimți. Taișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 63 HRC), recomandate și pentru coardă de pian. Izolat conform **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Clește cromat, mânere cu manșoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafață **Haptoprene** aderentă.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Material:**

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	2,2 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,8 mm
Lungimea totală	200 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Material	Oțel special pentru scule

Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional