

**Clește universal din vanadiu, fosfatat, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	703000 180
GTIN	4045197166005
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cu luciu metalic, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	1,8 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
Lungimea totală	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	zimțate în interior
Mâner	îmbrăcat în plastic
Proces producție	Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC), corpul cleștelui forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	lustruit

Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional