

**Clește universal, cromat Izolat VDE prin imersie, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701735 180
GTIN	4003773015314
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Oțel special pentru scule, fălci de prindere cu zimți. **Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (cca. 60 HRC).

Clește cromat, mânere protejate cu plastic, **izolate prin imersie.**

Standard:

DIN ISO 5746.

Descriere tehnică

Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,4 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5746
Mâner	izolat prin imersie
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional

