

**3M****Piatră de îndreptare diamantată în toc de piele, Prescurtare pentru material abraziv / granulație  $\mu\text{m}$ : D25****Date comandă**

Numărul de comandă	559150 D25
GTIN	2050001661470
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

**Acoperire uniformă cu diamant**, legată printr-un strat de nichel. **Durabilitate aproape nelimitată!**

**Aplicație:**

**Pentru reascuțirea și rectificarea** sculelor, pentru prelucrarea metalului și a lemnului. Recomandate pentru oțel, HSS și carbură. Pentru scule mici și ascuțite se folosește suprafața fără găuri. **Nu sunt recomandate pentru pilire.**

**Calitate 3M, strat de acoperire cu diamant mai subțire.** Pentru șlefuire fină și pentru o ascuțire fină.

**Notă:**

**A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.**

**Descriere tehnică**

Grad de finețe	fin
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Lungime	100 mm
Lățime	25 mm
Înălțime	7 mm
Ambalaj	Toc de piele

Tip produs

Piatră de îndreptare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		