

**Clește de îndoit sârmă, Lungimea totală: 290mm****Date comandă**

Numărul de comandă	707920 290
GTIN	4045197593924
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Corpul cleștelui forjat în matriță. Bacuri de prindere striate în interior. Bacuri de tăiere călite ulterior prin inducție. **Bacuri teșite frontal la 40°.**

Aplicație:

Pentru rotirea sârmelor de siguranță (consultați imaginea); prin re poziționare se poate prelucra orice lungime a sârmei. Pentru \varnothing sârmei până la cca. 1,6 mm. Pentru rotire la dreapta și la stânga, cu readucere automată.

Material:

Oțel special; brunat respectiv vopsit, cap șlefuit.

Descriere tehnică

Pentru \varnothing sârmă	<1,6 mm
Forma bacurilor	teșit la 40°
Lungimea totală	290 mm
Proprietate bacuri	Fălci de tăiere călite ulterior prin inducție
Model de	Fălci de prindere striate în interior
Material	Oțel special
Suprafață	brunat respectiv vopsit, capul cu luciu metalic
Tip produs	Clește pentru siguranțe din sârmă

