

**KANON**
**Sculă de lucru și verificare – pentru momente reduse, Momentul maxim: 60cNm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	658800 60
GTIN	4582126965457
Clasa articolului	66F

**Descriere**
**Execuție:**

Instrument precis de măsură pentru momente minime. Scală ușor lizibilă cu indicator pe partea superioară și gradare suplimentară lateral pe carcasă. **Cu mandrină de prindere cu 3 fălci, din oțel.**

**Aplicație:**

Pentru măsurarea momentelor reduse (rezistență la răsucire respectiv frecare), respectiv pentru strângerea controlată a șuruburilor.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Notă:**

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

**Descriere tehnică**

Capacitate de strângere	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
Greutate	600 g
Momentul maxim	60 cNm
Intervalul momentului de torsiune	5 - 60 cNm
Intervalul momentului de torsiune	50 - 600 mNm
Semnal de declanșare	optic

Formă de conectare	Mandrină de prindere cu 3 fălci
Feedback	de indicare
Standard	DIN EN ISO 6789
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	1 cNm
Setarea valorii de declanșare	Indicator mobil
Procedeu de măsurare	Moment
Serie	SGK
Afișaj	analog
Ajustabilitatea valorii de declanșare	nu este reglabil
Lungimea totală L	132 mm
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Datele pot fi protocoalte	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

CalibrareCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți  
Momentul maxim 400/2 Nm

020030 400/2