



Disc de degroșare SG-STEEL, Ø discurilor x lățimea discului: 125X7mm



Date comandă

Numărul de comandă	560430 125X7
GTIN	4007220242308
Clasa articolului	55S

Descriere

Execuție:

- **Granulația, liantul, materialele de adaos abrazive, precum și armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce privește obținerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului și a unei durabilități corespunzătoare domeniului de utilizare.**
- **Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).**
- **Unghi de șlefuire 20° - 30°.**
- **Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere de max. 80 m/s pentru șlefuirea cordoanelor de sudură, suprafețelor și muchiilor.**

Disc de degroșare dur (duritate R) din **seria de randament SG pentru oțel** cu o rată mare de îndepărtare a materialului și o durabilitate îndelungată.

Specificație: A24R-SG-STEEL.

Descriere tehnică

Lățimea discului	7 mm
Turație maximă	12200 min ⁻¹
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm

Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	A24R-SG
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de degroșare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		