



Cărucior cu cupă basculantă RAL 7016 cu robinet de golire, Volumul cupei: 250l



Date comandă

Numărul de comandă	919923 250
GTIN	4017976247014
Clasa articolului	96D

Descriere

Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butuci cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

Igeltex:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțime	780 mm
Ø roții	200 mm
Înălțime muchii jgheab cu role	780 mm
Dimensiune ladă înălțime	413 mm
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	72 mm
Lățime	713 mm
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	194 mm
Dimensiune ladă lungime	1200 mm
Volumul compartimentului	250 l
Capacitate portantă	750 kg
Dimensiune ladă lățime	652 mm
Lungime	1359 mm
Greutate	70 kg
Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B	203 mm
Tip produs	Recipient basculant