

Garant**Burghiu conic, neacoperită, Ø DC: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116310 3
GTIN	4045197029331
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Tăiș cu circumferință conică cu canale de evacuare a așchiilor. Suprafață cu tratament special.

Avantaj:

În cadrul unui proces de lucru se realizează găuri conice 1:50 pentru știfturi conice conform ISO 2339 (DIN 1) și ISO 8736 (DIN 7978).

Notă:

Ø1,5; 2; 2,5 cu coadă cilindrică disponibilă la cerere.

Ø14;16;20;25 cu coadă CM disponibilă la cerere.

Utilizați alezorul pentru găuri de știfturi Cod 161200 pentru finisare.

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm/rot
Lungimea de tăiere L ₁	5 mm
Număr de dinți Z	2
cel mai mare Ø D ₂	4,24 mm
Ø nominal D _c	3 mm
Ø cozii D _s	4 mm
Lungimea totală L	100 mm
L ₂	58 mm
cel mai mic Ø D ₁	2,9 mm
Standard	DIN 1898 A
Unghiul la vârf	118 grad

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Raportul conului	1:50
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	24 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	20 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		