



Clește cu fălci rotunde plate, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	712200 160
GTIN	4003773043478
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cu fălci lungi, subțiri și vârf oval-ascuțit. Articulație intercalată cu trecere fără joc. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Formă a fălcii	Drept
Formă a fălcii	oval-ascuțit
Suprafață	fosfatat negru
Suprafață	Cap lustruit
Model de	striat în interior
Lungimea fălcilor	54 mm
Cu tăiș	nu
Fără scântei	nu
Mâner	Manșon din mai multe componente

Standard	DIN ISO 5745
Lungimea totală	160 mm
Material	forjat în matriță
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Material	călit în ulei
izolat complet	nu
Tip produs	Clește cu fălci rotunde late