



Disc de degroșare PREMIUM***, Ø discurilorxlățimea discului: 230X7mm



Date comandă

Numărul de comandă	560405 230X7
GTIN	9003170054164
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Tip special pentru prelucrarea **metalelor neferoase, precum aluminiu, alamă, bronz etc.**

Specificații: A36L-BFX.

- **Granulația, liantul, materialele de adaos abrazive, precum și armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce privește obținerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului și a unei durabilități corespunzătoare domeniului de utilizare.**
- **Forme: Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).**
- **Unghi de șlefuire 20° – 30°.**
- **Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere de max. 80 m/s pentru șlefuirea cordoanelor de sudură, suprafețelor și muchiilor.**

Descriere tehnică

Lățimea discului	7 mm
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	230 mm

Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Aluminiu
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Metale neferoase
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de degroșare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		