

Garant

**Șurubelniță dinamometrică fără scală, suport pentru tije interschimbabile,
Momentul maxim de torsiune: 1600cNm**



Date comandă

Numărul de comandă	659908 1600
GTIN	4045197923516
Clasa articolului	61E

Descriere

Execuție:

Mâner de forță cu suprafață **Haptoprene®** dermofilă, aderentă, care permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar și cu **mâinile ude sau uleioase**. La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecție la suprasarcină). Momentul dorit poate fi reglat fără trepte cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300 – 654460) și al unei șurubelnițe hexagonale SW5 (nu este inclusă în setul de livrare). Presetare din fabrică de la 20 buc. pe Ref. Pentru **prinderea tijelor interschimbabile de 8 mm** (Cod 659870 – 659884). Cu mâner tip pistol pentru transmiterea momentelor ridicate.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	1600 cNm
Tije interschimbabile compatibile	8 mm
Momentul reglat	10 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Intervalul momentului de torsiune	320 - 1600 cNm

Intervalul momentului de torsiune	3,2 - 16 Nm
Citire comutabilă	Nm
Greutate	194 g
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de declanșare
Lungimea totală L	126 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	meccanic
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400
ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare și reglareȘurubelniță dinamometrică fără scală Momentul maxim 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
	020200 0,04-20

CalibrareȘurubelniță dinamometrică Momentul maxim
0,04-20 Nm

Accesorii

Tester electronic de verificare pentru șurubelnițe
dinamometrice„TST” Momentul maxim 25 Nm

654300 25

Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1

659870 1

Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 2

659870 2

Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 3

659870 3

Tijă de 8 mm Pozidriv Mărimea fantei în cruce 2

659872 2

Tijă de 8 mm Pozidriv Mărimea fantei în cruce 3

659872 3

Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 10 mm

659878 10

Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 4 mm

659878 4

Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 5 mm

659878 5

Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 6 mm

659878 6

Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 8 mm

659878 8

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
10 mm

659880 10

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
11 mm

659880 11

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
12 mm

659880 12

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
13 mm

659880 13

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
5,5 mm

659880 5,5

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
6 mm

659880 6

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
7 mm

659880 7

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
8 mm

659880 8

Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 9 mm	659880 9
Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX15	659882 TX15
Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX20	659882 TX20
Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX25	659882 TX25
Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX30	659882 TX30
Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX40	659882 TX40
Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX45	659882 TX45
Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 10IP	659884 10IP
Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 15IP	659884 15IP
Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 20IP	659884 20IP
Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 25IP	659884 25IP
Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 30IP	659884 30IP