

## Garant

### Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: M1225



#### Date comandă

Numărul de comandă	540200 M1225
GTIN	4045197155122
Clasa articolului	51D

#### Descriere

##### Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Con ascuțit** (SKM).

##### Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Con ascuțit

Ø cap: 12 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 25 mm

Lungimea totală: 65 mm

Ø cozii: 6 mm

#### Descriere tehnică

Lungime cap L <sub>1</sub>	25 mm
Descrierea formei	Con ascuțit
Forma	M1225
Grad de finețe a danturii	mediu
Lungimea totală	65 mm

Simbol pentru dantură	Z7
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Ø cap	12 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire