



## Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 160mm



### Date comandă

Numărul de comandă	713100 160
GTIN	4003773022817
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat. Vârfuri de precizie, cu toleranță la torsiune, elastice. Mânere cu manșoane din mai multe componente.

#### Standard:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional