

Garant

Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: L1630



Date comandă

Numărul de comandă	540200 L1630
GTIN	4045197155160
Clasa articolului	51D

Descriere

Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Con rotund** (KEL).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Con rotund

Ø cap: 16 mm

Lungime cap L₁: 30 mm

Lungimea totală: 70 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Grad de finețe a danturii	mediu
Forma	L1630
Ø cap	16 mm
Descrierea formei	Con rotund
Tip de dantură	cu dantură încrucișată

Simbol pentru dantură	Z7
Lungime cap L ₁	30 mm
Lungimea totală	70 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire