

Garant

**Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile,
Momentul maxim de torsiune: 1600cNm**



Date comandă

Numărul de comandă	659906 1600
GTIN	4045197611246
Clasa articolului	61E

Descriere

Execuție:

Mâner de forță cu suprafață **Haptoprene®** dermofilă, aderentă, care permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar și cu **mâinile ude sau uleioase**. La atingerea momentului presetat, șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecție la suprasarcină). Reglarea momentului dorit prin roțița de reglare de la capătul mânerului. Poziția de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică ușor lizibilă, protejată împotriva murdăriei. Pentru **prinderea tijelor interschimbabile de 8 mm** (Cod 659870 – 659884). Cu mâner tip pistol pentru transmiterea momentelor ridicate.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Diviziunea scalei, 1 diviziune =	25 cNm
Afișaj	analog
Tije interschimbabile compatibile	8 mm
Momentul maxim	1600 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Intervalul momentului de torsiune	320 - 1600 cNm
Intervalul momentului de torsiune	3,2 - 16 Nm
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea totală L	126 mm
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Greutate	194 g
Procedeu de măsurare	Moment
Formă de conectare	Lamă înlocuibilă
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Feedback	de declanșare
Citire comutabilă	Nm
Calibrarea	O1
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Moment de rotație, reglat fix	nu
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

020010 400

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	
CalibrareȘurubelniță dinamometrică Momentul maxim 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Accesorii

Tester electronic de verificare pentru șurubelnițe dinamometrice „TST” Momentul maxim 25 Nm	654300 25
Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 1	659870 1
Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 2	659870 2
Tijă de 8 mm pentru Phillips Mărimea fantei în cruce 3	659870 3
Tijă de 8 mm Pozidriv Mărimea fantei în cruce 2	659872 2
Tijă de 8 mm Pozidriv Mărimea fantei în cruce 3	659872 3
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 10 mm	659878 10
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 4 mm	659878 4
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 5 mm	659878 5
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 6 mm	659878 6
Tijă de 8 mm hexagonal Hexagon 8 mm	659878 8
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 10 mm	659880 10
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 11 mm	659880 11
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 12 mm	659880 12
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 13 mm	659880 13
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 5,5 mm	659880 5,5
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 6 mm	659880 6
Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii 7 mm	659880 7
	659880 8

Tijă de 8 mm
Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
8 mm

Tijă de 8 mm
Cheie tubulară hexagonală Deschiderea cheii
9 mm

659880 9

Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX15

659882 TX15

Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX20

659882 TX20

Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX25

659882 TX25

Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX30

659882 TX30

Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX40

659882 TX40

Tijă de 8 mm pentruTorx® Profil Torx® TX45

659882 TX45

Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 10IP

659884 10IP

Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 15IP

659884 15IP

Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 20IP

659884 20IP

Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 25IP

659884 25IP

Tijă de 8 mm pentruTorx Plus® Profil Torx Plus® 30IP

659884 30IP