

**Garant****Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: D1009****Date comandă**

Numărul de comandă	540200 D1009
GTIN	4045197154996
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Sferic** (KUD).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Sferică

Ø cap: 10 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 9 mm

Lungimea totală: 49 mm

Ø cozii: 6 mm

**Descriere tehnică**

Forma	D1009
Lungime cap L <sub>1</sub>	9 mm
Lungimea totală	49 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Tip de dantură	cu dantură încrucișată

Ø cap	10 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Descrierea formei	Sferică
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire