

Garant

Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: AS1020



Date comandă

Numărul de comandă	540200 AS1020
GTIN	4045197154897
Clasa articolului	51D

Descriere

Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru (ZYAS), cu dantură frontală.**

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Cilindrică cu dantură frontală

Ø cap: 10 mm

Lungime cap L₁: 20 mm

Lungimea totală: 60 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	60 mm
Grad de finețe a danturii	mediu
Simbol pentru dantură	Z7
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Descrierea formei	Cilindrică cu dantură frontală

Ø cap	10 mm
Forma	AS1020
Lungime cap L ₁	20 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire