

**Garant****Clește cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE, Lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713710 160
GTIN	4045197501486
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tășuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește cromat, mâner cu manșoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafață aderentă **Haptoprene**.

**Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	160 mm
Lungimea fălcilor	50 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° – 45°)
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tășuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior

Mâner	Manșoane din mai multe componente, cu suprafață aderentă Haptoprene
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matrită și călit în ulei
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional