

KANON**Șurubelniță dinamometrică cu scală, Momentul maxim: 300cNm****Date comandă**

Numărul de comandă	659949 300
GTIN	4580125347564
Clasa articolului	66F

Descriere**Execuție:**

Reglabilă prin intermediul scalei micrometrice. Mâner din metal ușor, profilat.

Funcționare:

La atingerea valorii presetate a momentului, șurubelnița este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Afișaj	analog
Ø	34 mm
Momentul maxim	300 cNm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	1 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Suport pentru biți	F 6,3
Intervalul momentului de torsiune	40 - 300 cNm
Intervalul momentului de torsiune	0,4 - 3 Nm
Feedback	de declanșare

Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Citire comutabilă	cNm
Lungimea totală L	157 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Procedeu de măsurare	Moment
Greutate	214 g
Calibrarea	O3
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrareșurubelniță dinamometrică bilaterală Momentul maxim 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2