

**Garant****Pietre de șlefuire diamantate galvanizate D126, D, Ø cap: 1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	552500 1
GTIN	4045197156952
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Contur rectificat cu mare precizie cu **acoperire cu diamant**. Foarte ușor de folosit și durabilitate maximă datorită **aliajului galvanizat cu nichel**.

**Aplicație:**

Pentru utilizarea manuală, pe roboți industriali sau mașini de șlefuit interioare rotunde și CNC pentru **șlefuire fină** a găurilor, razelor, contururilor precum și **debavurare și teșire**. Pentru **carbură, ceramică tehnică, fontă cenușie și fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP / GRP**. **Viteze periferice recomandate:** Diamant uscat 8-18 m/s, diamant umed 15-25 m/s.

**Notă:**

Pietre de retuș și reascuțire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	40 mm
Descrierea formei	Cilindru
Ø cap	1 mm
Ø cozii	3 mm

Lungimea capului	4 mm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Tip produs	Piatră de șlefuit

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Carbură (HM)	recomandat	15-20 m/s	
Plastic, GRP	recomandat	15-20 m/s	
Piatră	recomandat	15-20 m/s	
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		