

**Garant****Burghiu conic, neacoperită, Ø DC: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	116310 5
GTIN	4045197029355
Clasa articolului	11B

**Descriere****Execuție:**

Tăiș cu circumferință conică cu canale de evacuare a așchiilor. Suprafață cu tratament special.

**Avantaj:**

În cadrul unui proces de lucru se realizează găuri conice 1:50 pentru știfturi conice conform ISO 2339 (DIN 1) și ISO 8736 (DIN 7978).

**Notă:**

Ø1,5; 2; 2,5 cu coadă cilindrică disponibilă la cerere.

Ø14;16;20;25 cu coadă CM disponibilă la cerere.

Utilizați alezorul pentru găuri de știfturi Cod 161200 pentru finisare.

**Descriere tehnică**

Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/rot
Ø nominal D <sub>c</sub>	5 mm
Lungimea de tăiere L <sub>1</sub>	5 mm
cel mai mare Ø D <sub>2</sub>	6,55 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D <sub>s</sub>	6,3 mm
Lungimea totală L	122 mm
L <sub>2</sub>	73 mm
cel mai mic Ø D <sub>1</sub>	4,9 mm
Standard	DIN 1898 A
Unghiul la vârf	118 grad

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Raportul conului	1:50
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	24 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	20 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		