

Garant
Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: D0605

Date comandă

Numărul de comandă	540350 D0605
GTIN	4045197222428
Clasa articolului	51D

Descriere
Execuție:

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Lungimea cozii 200 mm (poate fi prescurtată).

Ø cozii 6 mm. **Forma D sferică** (KUD).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Utilajul se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Sferică

Ø cap: 6 mm

Lungime cap L₁: 5 mm

Lungimea totală: 205 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Forma	Cap sferic
Ø cap	6 mm
Descrierea formei	Sferică
Simbol pentru dantură	Z7

Lungime cap L ₁	5 mm
Lungimea totală	205 mm
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Grad de finețe a danturii	mediu
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire