



## Disc de degroșare Basic\* „2 în 1”, Ø discurilor x lățimea discului: 115X6mm



### Date comandă

Numărul de comandă	560600 115X6
GTIN	9009012228588
Clasa articolului	53T

### Descriere

#### Execuție:

Discuri universale de degroșare pentru rectificarea suprafețelor și a muchiiilor din **inox și oțel**.

**Specificație: A30Q-BF.**

### Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Lățimea discului	6 mm
Turație maximă	13300 min <sup>-1</sup>
Ø discurilor	115 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	A30-BF
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad

Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de degroșare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		