



Disc de debitat PREMIUM***, Ø discurilor: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	563250 125
GTIN	9003176370671
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Disc de debitat ultraperformant și dur, special pentru tablele, profilurile și țevile din oțel, cu durabilitate foarte ridicată.

Nu este recomandat pentru INOX (conținut de Fe, S și Cl >0,1agv%).

Aplicație:

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere v_c de maxim 80 m/s.

Specificație:

A30S-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	drept
Turație maximă	12200 min ⁻¹

Lățimea discului	2 mm
Forma	41
Specificație	A30S-BFXA
Ø discurilor	125 mm
Pentru grosimile materialelor	6 - 10 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		