

Garant**Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: D1009****Date comandă**

Numărul de comandă	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Lungimea cozii 200 mm (poate fi prescurtată).

Ø cozii 6 mm. **Forma D sferică** (KUD).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Utilajul se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Sferică

Ø cap: 10 mm

Lungime cap L₁: 9 mm

Lungimea totală: 209 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	9 mm
Lungimea totală	209 mm
Forma	Cap sferic
Grad de finețe a danturii	mediu

Ø cap	10 mm
Simbol pentru dantură	Z7
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Descrierea formei	Sferică
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire