

GESIPA®**Clește manual de nituit FLIPPER®****Date comandă**

Numărul de comandă	770280
GTIN	4007081010009
Clasa articolului	74A

Descriere**Execuție:**

Clește manual de nituit robust, cu **recipient de colectare pentru dornul nitului**. Utilizare cu o singură mână, consum de energie mai redus cu cca. 30 %. Mecanismul mandrinei imobilizează nitul dornului după desfacere – prin apăsarea înainte a pârghiei, dornul nitului este eliberat.

Aplicație:

Pentru montarea niturilor oarbe (toate materialele).

Livrare:

Inclusiv duze 10/24 (în poziția de lucru) și 10/18, 10/29 (în recipient de colectare), precum și 1 cheie de montaj în recipientul de colectare.

Lungimea totală: 212 mm

Pentru nituri oarbe Al, cupru: 3 - 5 mm

Pentru nituri oarbe oțel, oțel inoxidabil: 3 - 4 mm

Greutate: 750 g

Descriere tehnică

Pentru nituri oarbe Al, cupru	3 - 5 mm
Greutate	750 g

Lungimea totală	212 mm
Pentru nituri oarbe oțel, oțel inoxidabil	3 - 4 mm
Tip produs	Clește manual de nituit