

Garant**Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DCLNR/L 1616X09

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 09T3..

Lățimea funcțională L₄: 23 mm

Lungime cap L₁: 27 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Portplăcuță: 259033 7

Descriere tehnică

Lungimea totală L	74 mm
Cod ISO Suport	DCLNR/L 1616X09
Mărimea plăcuței	9 mm
Portplăcuță	259033 7

Gheară, șurub, arc	259036 13
Lățimea funcțională L ₄	23 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 5
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3..
Lungime cap L ₁	27 mm
Mărime coadă	16 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit