

Garant**Freză de șlefuire Z5 – fină, Carbură, Tip: C0616****Date comandă**

Numărul de comandă	540400 C0616
GTIN	4045197155399
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru** (WRC).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Forma	C0616
Ø cap	6 mm
Lungimea totală	50 mm
Simbol pentru dantură	Z5
Grad de finețe a danturii	fin
Descrierea formei	Cilindric (WRC)
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	16 mm
Serie	Dantură Z5

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		