


Garant
SNMM 120412, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMM 120412 HB7140-1 Rază la colț: 1,2 mm
 Categorie: HB7140-1
 Sfărâmător de așchii: VR
 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 12 mm
 Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VR
Aplicația principală	M
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	1,2 mm

Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 120412
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire