

**Garant**
**SNMG 150608, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 150608 HB7140-1 Rază la colț: 0,8 mm  
 Categorie: HB7140-1  
 Sfărâmător de aşchii: VM  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	VM
Categorie	HB7140-1

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire