



Disc de debitat PREMIUM***, Ø discurilor: 230mm



Date comandă

Numărul de comandă	563300 230
GTIN	9003170359504
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Tip special cu o stabilitate laterală deosebită și durată îndelungată de utilizare, pentru debitarea **oțelurilor CrNi**; randament foarte bun și la oțel.

Aplicație:

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere v_c de maxim 80 m/s.

Specificație:

A30R-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secționat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de așchiere redusă.

Descriere tehnică

Lățimea discului	2,5 mm
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Descrierea formei	drept

Ø găurii	22,23 mm
Specificație	A30R-BFXA
Ø discurilor	230 mm
Pentru grosimile materialelor	7,5 - 12,5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Pereche de flanșe de strângere Ø flanșei 76 mm	563990 76
------------------------------------------------	-----------