



Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: W2428



Date comandă

Numărul de comandă	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de 6,3 bari și Ø interior al furtunului indicat. Șurubelniță performantă cu percuție. Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru funcționarea spre dreapta / stânga. Mecanism de percuție robust, cu un ciocan. Mecanismul de percuție creează lovituri mai moi și vibrații reduse. Trei trepte pentru moment, pentru rotație pe dreapta și pe stânga. Mâner suplimentar pentru o manevrare mai bună. <UI>Carcasă rezistentă din aluminiu și magneziu. Moment de rotație mai mare datorită motorului cu lamele ultraperformant.

Aplicație:

Recomandată pentru lucrări de demontare dificile.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	W2428
Turație maximă	5000 min ⁻¹
Rotație la dreapta/ stânga	da

Zgomot de lucru	98 dB(A)
Intervalul momentului de torsiune	800 - 1600 Nm
Lungime	345 mm
Vibrație maximă conform EN	10,67 m/s ²
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M33
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	19 mm
Dimensiunile portsculei	1 inch
Înălțime	131 mm
Greutate	10,5 kg
Debit maxim de aer necesar	2880 l/min
Forma	Drept
Profil de antrenare portsculă	□
Racord de aer comprimat	1/2 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță