


Garant
CNMM 160616, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250460 HB7140-1
GTIN	4045197928085
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 160616 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
 Sfărâmător de aşchii: VR
 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm
 Avans f : 0,2 - 0,8 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm
Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Sfărâmător de aşchii	VR
Categorie	HB7140-1

Avans f	0,2 - 0,8 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire