

**Garant****CCMT 09T308, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CCMT 09T308 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,05 - 2,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P

Sfârâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire