

Garant
CNMG 120416, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250328 HB7140-1
GTIN	4045197927989
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120416 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
 Sfârâmător de aşchii: VG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Rază la colț	1,6 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de aşchii	VG
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Categorie	HB7140-1

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire