

**Garant****TCMT 110208, Categorie: HB7020**

### Date comandă

Numărul de comandă	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Clasa articolului	21G

### Descriere

TCMT 110208 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâcător de așchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min

### Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Sfărâcător de așchii	SS
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire